

# AGFAPAN 400 PROFESSIONAL

## Tiempos de Revelado

Tanques con espiral y profundos (en minutos)

Reveladores Agfa	18 °C	20 °C *	22 °C	24 °C
ATOMAL	14	11	9 ½	8 ½
REFINAL	8	6	4 ½	4
RODINAL 1+25	8	7	5 ½	4
RODINAL 1+50	13	11	9	8
RODINAL SPECIAL	5	4 ½	4	3 ½
STUDIONAL LIQUID	5	4 ½	4	3 ½

# AGFAPAN APX 100 PROFESSIONAL

## Tiempos de Revelado

Tanques con espiral y profundos (en minutos)

Reveladores Agfa	18 °C	20 °C *	22 °C	24 °C
ATOMAL	16	13	11	9
REFINAL	8	6	4 ½	4
RODINAL 1+25	10	8	6	5
RODINAL 1+50	20	17	14	12
RODINAL SPECIAL	5	4	3	---
STUDIONAL LIQUID	5	4	3	---

# AGFAPAN APX 25 PROFESSIONAL

## Tiempos de Revelado

Tanques con espiral y profundos (en minutos)

Reveladores Agfa	18 °C	20 °C *	22 °C	24 °C
ATOMAL	21	17	15	12
REFINAL	8	6	4 ½	4
RODINAL 1+25	7	6	5	4
RODINAL 1+50	12	10	9	8
RODINAL SPECIAL	4 ½	4	3	---
STUDIONAL LIQUID	4 ½	4	3	---